

Garant**CNMG 190624, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250343 HB7010-1
GTIN	4045197779755
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Typ	HB7010-1
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 8 mm
Uhlový Polomer	2,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 375 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Lamač triesok	SG
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 190624

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie