

Garant**CNMM 120408, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 250452 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197779762 |
| Trieda položky | 21G |

Technický opis

| | |
|----------------------------------------|------------------|
| Hlavné použitie | P |
| Posuv f | 0,4 - 1,2 mm/ot, |
| Lamač triesok | SR |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 100 - 375 m/min |
| Hĺbka rezu a_p | 2 - 10 mm |
| Typ | HB7010-1 |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMM 120408 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |