

**Garant****DNMG 150608, Typ: HB7010-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250660 HB7010-1
GTIN	4045197779854
Trieda položky	21G

## Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	SS
Hlavné použitie	P
Typ	HB7010-1
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	0,3 - 2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie