

Garant**DNMG 150608, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250762 HB7010-1
GTIN	4045197779892
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Typ	HB7010-1
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Lamač triesok	SM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie