


Garant**SNMG 150608, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251230 HB7010-1
GTIN	4045197780065
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7010-1
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 6 mm
Lamač triesok	SM
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 150608

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie