

Garant**TNMG 160408, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251544 HB7010-1
GTIN	4045197780225
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Typ	HB7010-1
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Lamač triesok	SM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Počet výmien/rezných hrán	6

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie