

Garant**VNMG 160408, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251734 HB7010-1
GTIN	4045197780249
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	SS
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Typ	HB7010-1
Posuv f	0,08 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie