

Garant**WNMG 080404, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251962 HB7010-1
GTIN	4045197780294
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Lamač triesok	SS
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu a _p	0,3 - 2 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Typ	HB7010-1
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie