

Garant**DC.T 11T304, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260359 HB7010-1
GTIN	4045197780546
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7010-1
Lamač triesok	SS
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie