

Garant**DC.T 11T308, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 260361 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780553 |
| Trieda položky | 21G |

Technický opis

| | |
|--|-------------------|
| Typ | HB7010-1 |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Hlavné použitie | P |
| Lamač triesok | SS |
| Hĺbka rezu a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Posuv f | 0,05 - 0,2 mm/ot, |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 150 - 500 m/min |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 11T308 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |
| Tolerancia | M |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |