

Garant**SCMT 09T308, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260763 HB7010-1
GTIN	4045197780645
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7010-1
Lamač triesok	SM
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T308

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie