

Garant**SC.T 120408, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260766 HB7010-1
GTIN	4045197780669
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Typ	HB7010-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	SM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120408

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie