

Garant**TCMT 110202, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 260950 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780676 |
| Trieda položky | 21G |

Technický opis

| | |
|--|-------------------|
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Posuv f | 0,05 - 0,2 mm/ot, |
| Hlavné použitie | P |
| Uhlový Polomer | 0,2 mm |
| Typ | HB7010-1 |
| Lamač triesok | SS |
| Hĺbka rezu a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 150 - 500 m/min |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TCMT 110202 |
| Počet výmien/rezných hrán | 3 |

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie