

**Garant****TC.T 110204, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260982 HB7010-1
GTIN	4045197780713
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Lamač triesok	SM
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7010-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 110204
Počet výmien/rezných hrán	3

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie