

Garant**TC.T 16T304, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260986 HB7010-1
GTIN	4045197780720
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	SM
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7010-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T304
Počet výmien/rezných hrán	3

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie