

Garant**VBMT 160408, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261154 HB7010-1
GTIN	4045197780782
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	SS
Typ	HB7010-1
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160408

Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie