

Garant**VB.T 160404, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261232 HB7010-1
GTIN	4045197780805
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7010-1
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	SM
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160404

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie