

**Garant****VC.T 160404, Typ: HB7010-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261372 HB7010-1
GTIN	4045197780843
Trieda položky	21G

## Technický opis

Typ	HB7010-1
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SS
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160404

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie