

Garant**Závitové očka ľavý závit, M-LH: M7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140620 M7
GTIN	4062406189389
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar.

1 3/4 kurzu brány.**Technický opis**

Vonkajší Ø	25 mm
Stúpanie	1 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Výška	9 mm
Veľkosť závit	M7
Druh závit	M-LH
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Smer rezania	ľavé
Druh produktu	Závitové očká

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		