



Presné kliešte na poistné krúžky s obmedzovacím dorazom, Typ: A11



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	719892 A11
GTIN	4003773079606
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a kĺbová časť sú kované. Hroty zo špeciálnej ocele, mimoriadne presne opracované a zalisované do telesa klieští.

S nastaviteľným obmedzovacím dorazom.

Šedo atramentované kliešte. Rukoväti s plastovým poťahom. Kĺb s **integrovanou otváracou pružinou**.

Výhoda:

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Technický opis

Celková dĺžka	130 mm
pre Ø vonkajších poistných krúžkov	10 - 25 mm
Použitie klieští na poistné krúžky	vonkajší krúžok šikmý
Tvar čelustí	90° zalomené
Norma	DIN 5254 B

Tvar	B
Ø hrotov	1,3 mm
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	špeciálna oceľ
Povrch	šedo atramentované
s obmedzovacím dorazom	áno
Kľb s integrovanou otváracou pružinou	áno
Rukoväť s blokovacím zariadením	nie
Vymeniteľný hrot	nie
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky