



## Presné kliešte na poistné krúžky s obmedzovacím dorazom, Typ: A21



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	719892 A21
GTIN	4003773079613
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

Rukoväť a kĺbová časť sú kované. Hroty zo špeciálnej ocele, mimoriadne presne opracované a zalisované do telesa klieští.

S nastaviteľným obmedzovacím dorazom.

Šedo atramentované kliešte. Rukoväti s plastovým poťahom. Kĺb s **integrovanou otváracou pružinou**.

#### Výhoda:

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

#### Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

#### Norma:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Technický opis

Použitie klieští na poistné krúžky	vonkajší krúžok šikmý
Norma	DIN 5254 B
Ø hrotov	1,8 mm
Tvar čelustí	90° zalomené
pre Ø vonkajších poistných krúžkov	19 - 60 mm

Tvar	B
Celková dĺžka	165 mm
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	špeciálna oceľ
Povrch	šedo atramentované
s obmedzovacím dorazom	áno
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou	áno
Rukoväť s blokovacím zariadením	nie
Vymeniteľný hrot	nie
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky