

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush typ C Ø 50 mm Ø stopky 6 mm, BB-ZS, Zrnitost: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	573547 80
GTIN	54046719316323
Trieda položky	53M

**Popis****Prevedenie:**

Zaliate špeciálne čistiace kefy sú homogénne brúsne telieska so zmesou presne tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a majú **mimoriadnu životnosť. Extrémne flexibilné a prispôsobivé.**

**Radiálna kefa** Bristle-Brush pozostáva z jednotlivých segmentov (šírka cca 1,6 mm).

Upínací trň (**Ø stopky 6 mm**) zaliaty so segmentami.

S ohnutými štetinami (typ C) na **opracovanie profilovaných povrchov.**

**Použitie:**

Dodržiavajte smer otáčania.

Použitie na priame brúsky alebo flexibilné hriadele bez ďalšieho príslušenstva.

**Pri dodržiavaní maximálnej bezpečnosti pri práci na takmer všetkých materiáloch.**

Odstránenie hrdze, zvyškov lepidla, farby, malých škrabancov a výronkov. Na prelínanie, dokončenie, leštenie, čistenie a odihlenie.

**Technický opis**

Ø kefy D <sub>1</sub>	50 mm
Šírka kefy	10 mm

maximálne otáčky	15000 min <sup>-1</sup>
Zrornosť	80
Farba	žltá
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Skratka pre brúsivo	Keramika
Atribút Názov produktu	BB-ZS
Označenie výrobcu	BB-ZS
Druh produktu	Okrúhla kefa