

KÄRCHER**Vysávač na mokré a suché vysávanie, Označenie výrobcu: NT27ME****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078521 NT27ME
GTIN	4039784724174
Trieda položky	07C

Popis**Prevedenie:**

Výkonný univerzálny **vlhký a suchý vysávač** s vysokým výkonom vysávania a kompaktnou konštrukciou, uložením hadíc a držiakom príslušenstva na prístroji. **Automatické vypnutie** pri maximálnej výške naplnenia nádoby.

- **Skladaný filter umožňuje vlhké a suché vysávanie bez odobratia filtra.**
- **Automatický systém čistenia filtra Tact umožňuje práce pri malých údržbárskych nákladoch bez prerušenia a dlhú životnosť filtra.**
- **Pomocou centrálného otočného prepínača sa dá pohodlne prepínať program vysávania.**
- **Viacúčelový mobilný vysávač.**
- **S nádržou z ušľachtilej ocele a patrónovým filtrom.**
- **Robustná 27 l nádoba s tlmičom a vodiacimi valčekmi.**

Rozsah balenia:

Vrátane sacej hadice s kolenom, kovovej sacej trubice 2 × 0,5 m, podlahovej a štrbinovej hubice, plochého skladaného filtra alebo papierového filtra.

Upozornenie:

Použiť priemyselný vysávač Č. 078522 pre oleje a médiá s obsahom oleja.

Technický opis

Prachová trieda - vysávač	L
Menovitý rozmer prípojky	35 mm
Výška	540 mm
Dĺžka	420 mm
Príkon	1380 W
Dĺžka kábla	7,5 m
Hmotnosť	8,2 kg
Vákuum	200 mbar
Šírka	420 mm
Pracovná hlučnosť	72 dB(A)
Označenie výrobcu	NT 27/1 Me Adv *EU
Počet turbín	1
Objem kontajnera	27 l
Dĺžka sacej hadice	2,5 m
Objemový prietok vzduchu	67 l/s
Filtračný systém	patrónový filter
Zvláštnosť	nádoba z ušľachtilej ocele, mimoriadne mobilný
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Vysávač na mokré a suché vysávanie

Príslušenstvo

Súprava filtračných vreciek 5-dielne vhodné pre typ vysávača NT27	072808 NT27
Skosená gumová trubková dýza Menovitý rozmer prípojky DN35	078527 DN35
patrónový filter vhodné pre typ vysávača NT27	072807 NT27
Adaptérový prvok, Ø 40 – 35 mm Menovitý rozmer prípojky DN35	078538 DN35

Štrbinová dýza úzka, 13 mm Menovitý rozmer prípojky
DN35

078528 DN35