

**Garant****Držiak vyvrtávacích tyčí so zárezom Typ E2, VDI 30, Otvor d<sub>2</sub> (H7): 25mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319275 25
GTIN	4045197782427
Trieda položky	31V

## Popis

### Prevedenie:

- Vnorovaním vyvrtávacej tyče dochádza k tlmeniu kmitov a zabraňuje sa vibráciám.
- Je možné interné a externé chladenie.

U veľ. 10 a 12 je možné prestrčiť vyvrtávaciu tyč stopkou.

### Upozornenie:

Náhradné diely č. 319287 - 9288 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.

## Technický opis

d <sub>8</sub>	55 mm
l <sub>7</sub>	100 mm
l <sub>6</sub>	108 mm
Otvor d <sub>2</sub> (H7)	25 mm
Závit M	M14×1,5
l <sub>8</sub>	63 mm
Tvar	E

Velkosť VDI	VDI 30
Farebný kód VDI-stopka	VDI 30
Druh produktu	Držiak vyvrtávacej tyče VDI