

Garant**Držiak vyvrtávacích tyčí so zárezom Typ E2, VDI 40, Otvor d₂ (H7): 16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 319276 16 |
| GTIN | 4045197782465 |
| Trieda položky | 31V |

Popis

Prevedenie:

- Vnorením vyvrtávacej tyče dochádza k tlmeniu kmitov a zabraňuje sa vibráciám.
- Je možné interné a externé chladenie.

U veľ. 10 – 20 je možné prestrčiť vyvrtávaciu tyč stopkou.

Upozornenie:

Náhradné diely č. 319287 - 9288 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.

Technický opis

| | |
|---------------------------|---------|
| Otvor d ₂ (H7) | 16 mm |
| l ₆ | 90 mm |
| l ₇ | 95 mm |
| d ₈ | 45 mm |
| Závit M | M22×1,5 |
| l ₈ | 50 mm |
| Tvar | E |
| Veľkosť VDI | VDI 40 |
| Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 |

Druh produktu

Držiak vyvrtávacej tyče VDI