

Garant**Držiak vyvrtávacích tyčí so zárezom Typ E2, VDI 40, Otvor d₂ (H7): 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319276 25
GTIN	4045197782489
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

- Vnorením vyvrtávacej tyče dochádza k tlmeniu kmitov a zabraňuje sa vibráciám.
- Je možné interné a externé chladenie.

U veľ. 10 – 20 je možné prestrčiť vyvrtávaciu tyč stopkou.

Upozornenie:

Náhradné diely č. 319287 - 9288 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.

Technický opis

l ₇	100 mm
l ₆	108 mm
Otvor d ₂ (H7)	25 mm
d ₈	55 mm
Závit M	M22×1,5
l ₈	63 mm
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 40
Farebný kód VDI-stopka	VDI 40

Druh produktu

Držiak vyvrtávacej tyče VDI