

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250024 16/09
GTIN	4045197782694
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Súprava pružín	259044 5
Podložka	259031 27
Veľkosť doštičiek	9 mm
Veľkosť stopky	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3..
Držiak ISO-kód	PCSNR/L 1616H09
Skrutka klinku	259018 6
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	20 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Klinok	259015 9
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	22 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Súprava pružín10-dielne Typ 5	259044 5
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Klinok Typ 9	259015 9
Podložka Typ 27	259031 27
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 3	259047 3