



Upínacie kliešte s otočnou dolnou čeľusťou, Celková dĺžka: 250mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	708903 250
GTIN	3662424019845
Trieda položky	73R

Popis

Prevedenie:

Jednoduché a bezpečné ovládanie. Bezproblémové a rýchle otváranie pomocou **uvolňovacieho vypínača** na spodnej rukoväti. S veľkým rozsahom upínania a veľkou hĺbkou upnutia, 5-stupňové rýchle prestavenie a dodatočné jemné nastavenie. Spodné čeľuste s hlbokým zalomením na upnutie profilov v tvare U a uhlových profilov, rúr atď. Ozubené úchopové čeľuste a najmä stabilné teleso klieští z pružinovej ocele. Kliešte sú kompletne poniklované.

Použitie:

Na bezpečné uchytanie profilov, plochého materiálu a rúrok. Upínací tlak nastaviteľný do 10 000 N.

Materiál:

Uchopovacie čeľuste z chróm-molybdén-vanádovej ocele; zápusťkové kovanie.

Technický opis

Rozsah upínania pre uhlový materiál	50 mm
Dĺžka čeľustí	60 mm
Celková dĺžka	250 mm
Rozsah upínania pre guľatý materiál	110 mm
Druh produktu	Samosvorné kliešte