

**Ansell****Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár AlphaTec® 58-435, Veľkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094757 10
GTIN	10076490470958
Trieda položky	04P

**Popis****Prevedenie:**

Ochranné rukavice kategórie III.

AlphaTec® 58-435. Ochranné rukavice z nenosného nitrilového materiálu s vnútornou vložkou z bavlneného velúru. Vysoká flexibilita a vysoká pohyblivosť prstov. Tesné prispôsobenie tvaru zaisťuje bezpečné uchytanie na vnútornú stranu ruky. Vysoko výkonná nitrilová vrstva zaisťuje vďaka dlhším dobám nosenia vynikajúcu ochranu pred tržnými ranami, bodnutím a škrabnutím. Ohrnutelná bariéra manžety zamedzuje ohrozeniu kvapkami na predlaktí, predĺžená manžeta rozširuje ochranu až k predlaktiu.

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Veľkosť rukavíc	10
Séria	AlphaTec®

Druh rukavíc	Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Kategória ochrany	kategória III
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	bez latexu
Vlastnosť rukavíc	Certifikované pre potraviny
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
Trieda ochrany	Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
EN 374	Typ A (AJKLOPT)
Odolnosť voči chemikáliám	AJKLOPT
EN 388	4001A
Materiál	Nitril
Podkladový materiál	Nitril
AQL	0,65
Rozsah použitia	Allround
Dĺžka	380 mm
Hrúbka	0,4 mm
Farba	čierna / zelená
Použitie	viacrazové
Hmotnosť	59 g
Trieda ochrany pred rezom	A
Povrchová úprava	Nitril
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred chemikáliami