

Weidmüller **Nožnice na káble s 2K-zložkovými izolovanými rukoväťami izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 185mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	730250 185
GTIN	4008190020163
Trieda položky	73H

Popis**Prevedenie:**

Rukoväte s **izoláciou do 1000 voltov podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Hlava so srpovitými reznými hranami. Ramená s plastovými rukoväťami. Reže hladko a čisto bez prílišného pritláčania.

Použitie:

Na rezanie medených a hliníkových káblov.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, zápustkovo kovaná.

Technický opis

Výkon v strihu	35 mm ²
Celková dĺžka	185 mm
Výkon v strihu do Ø	8 mm
Označenie výrobcu	KT8
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	Plastové opláštenie
Aktivácia	mechanické, jednoručné
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ, zápustkovo kovaná

Povrch	svetlý
s otváracou pružinou	nie
Druh produktu	Nožnice