

**Erdi****Nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou, ľavé rezanie, Celková dĺžka: 240mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	767025 240
GTIN	4010220000038
Trieda položky	73X

## Popis

**Prevedenie:**

S mikroozubením. Hlava nožníc z **nehrdzavejúcej ocele** (HRC 58 – 60), ramená z ocelového plechu, poniklované. Dvojjložková rukoväť s mäkkou vložkou vhodnou do ruky.

**Kapacita rezania:** Plechy do 1,8 mm; plechy V2A do 1,2 mm.

**Použitie:**

Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.

## Technický opis

Dĺžka ostria	40 mm
Celková dĺžka	240 mm
Druh použitia	ľavé rezanie
Druh produktu	Nožnice