

Erdi**Sada nožníc na tenké plechy 3-dielne****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	767035
GTIN	4010220031254
Trieda položky	73X

Popis**Prevedenie:**

S mikroozubením. Hlava nožníc z **nehrdzavejúcej ocele** (HRC 58 – 60), ramená z ocelového plechu, poniklované. Dvojzložková rukoväť s mäkkou vložkou vhodnou do ruky.

Kapacita rezania: Plechy do 1,8 mm; plechy V2A do 1,2 mm.

Použitie:

Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.

Rozsah balenia:

Nožnice na vystrihovanie tvarov z plechu 767020, veľ. 240, 767025 veľ. 240 a 767030, veľ. 240 v textilnej taške.

Technický opis

Druh produktu	Nožnice
---------------	---------

Príslušenstvo

Nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou Celková dĺžka 240	767020 240
---	------------

Nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou Celková dĺžka
240

767030 240

Nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou Celková dĺžka
240

767025 240