



## Sada nástrčných hlavíc pre skrutky Torx®, 1/2 palcový štvorhran 8-dielne



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	639508
GTIN	4018754261697
Trieda položky	63A

### Popis

**Prevedenie:**

**Hnacie/spojovacie diely** podľa DIN 3122/3123;  
**nástrčné hlavice** podľa DIN 3124.

Vnútorne/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

**Použitie:**

Pre vonkajšie skrutky Torx® so závitom M8 – M20.

**Materiál:**

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

**Rozsah balenia:**

Nástavce: 8 ks č. 642700

veľ. E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Skladovanie v: ABS plastový box

### Technický opis

Výstupný profil	viaczubý skrutkovač
Výstupný profil	Nástrčný kľúč na skrutky TORX®
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Počet dielov	8
Dĺžka	227 mm

Šírka	131 mm
Výška	57 mm
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

## Príslušenstvo

Vložka nástrčného kľúča, 1/2 palca pre Torx® Profil Torx® E16	642700 E16
Vložka nástrčného kľúča, 1/2 palca pre Torx® Profil Torx® E12	642700 E12
Vložka nástrčného kľúča, 1/2 palca pre Torx® Profil Torx® E10	642700 E10
Vložka nástrčného kľúča, 1/2 palca pre Torx® Profil Torx® E11	642700 E11
Vložka nástrčného kľúča, 1/2 palca pre Torx® Profil Torx® E14	642700 E14
Vložka nástrčného kľúča, 1/2 palca pre Torx® Profil Torx® E20	642700 E20
Vložka nástrčného kľúča, 1/2 palca pre Torx® Profil Torx® E18	642700 E18