

**Klíbový klúč na tvár zalomený, najväčší Ø / nominálny čap Ø: 125/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	628810 125/6
GTIN	4020772051105
Trieda položky	63Q

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, brunovaná.  
Zalomený, s výmenným čapom.

**Použitie:**

Pre dvojdielové matice.

**Upozornenie:**

Ø čapu = menovitý Ø čapu – 0,1 mm; tolerančné pole h12.

**Technický opis**

Menovitý Ø čapu	6 mm
najväčší Ø	125 mm
Celková dĺžka	290 mm
Nastaviteľná vzdialenosť čapov a	80 - 125 mm
Typ	764C
Závit čapu	M6
Označenie výrobcu	764CC
Druh produktu	Klíče na čelné otvory

## Príslušenstvo

Triediaci box, 20-dielny, s voľným čapom a maticou

628850