



## Klíbový klúč na tvár pre momentové klúče, najväčší Ø / nominálny čap Ø: 80/6mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	628820 80/6
GTIN	4020772050177
Trieda položky	63Q

### Popis

**Prevedenie:**

Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, brunovaná.

S 4-hranom pohonu na použitie s momentovým klúčom. S výmenným čapom.

**Použitie:**

Pre dvojdierové matice.

**Upozornenie:**

Ø čapu = menovitý Ø čapu – 0,1 mm; tolerančné pole h12.

### Technický opis

najväčší Ø	80 mm
Celková dĺžka	180 mm
Menovitý Ø čapu	6 mm
Nastaviteľná vzdialenosť čapov a	40 - 80 mm
Pohonný štvorhran	3/4 palec
Typ	764C
Závit čapu	M6
Označenie výrobcu	764Md
Druh produktu	Klúče na čelné otvory

---

## Príslušenstvo

Triediaci box, 20-dielny, s voľným čapom a maticou

628850