

HOLEX**TK fréza, TiAlN, Ø h10 DC: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3618 12
GTIN	4062406199357
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

6 zubov **zaisťuje mimoriadne hladký chod.**

Veľmi stabilné vyhotovenie vďaka zosilnenému jadru.

Ako č. 203618.

Technický opis

Ø stopky D_s	12 mm
Počet zubov Z	6
Celková dĺžka L	83 mm
Dĺžka britov L_c	26 mm
Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerancia menovitého Ø	h10
Smer podávania	horizontálny
Ø rezných hrán D_c	12 mm

Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Obsah	5
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$0,1 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	70	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	60	H
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

Príslušenstvo

TK fréza Ø DC 12

203618 12