

Garant**Pár čelustí Gripp, H = 40, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360183 3
GTIN	4062406198770
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Kalené, na upnutie neobrobených dielov. Upínacie čeluste Gripp možno použiť ako obojstranné čeluste. Upínací stupeň s výškou 4 mm.

Vhodné pre:

Stredia svorka č. 360180 a č 360181, vždy veľkosť 160.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Technický opis

vhodné pre farebný kód	PCV 160
Rozsah upínania S1	30 - 40 mm
Rozsah upínania S2	100 - 110 mm
Šírka čelustí A	80 mm
Atribút Názov produktu	H = 40
Druh produktu	Čeluste pre zverák

