

Garant**Pár čelustí Gripp, H = 40, Typ: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360183 5
GTIN	4062406198794
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Kalené, na upnutie neobrobených dielov. Upínacie čeluste Gripp možno použiť ako obojstranné čeluste. Upínací stupeň s výškou 4 mm.

Vhodné pre:

Strediacia svorka č. 360180 a č 360181, vždy veľkosť 160.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Technický opis

vhodné pre farebný kód	PCV 160
Rozsah upínania S1	50 - 60 mm
Rozsah upínania S2	80 - 90 mm
Šírka čelustí A	80 mm
Atribút Názov produktu	H = 40
Druh produktu	Čeluste pre zverák

