

**Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: GSR1235****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070241 GSR1235
GTIN	3165140953719
Trieda položky	03B

Popis**Prevedenie:**

Akumulátorový vrtací skrutkovač Bosch

- **Kompaktný akumulátorový vrtací skrutkovač 12 V s pravým/ľavým chodom.**
- **S Electronic Motor Protection (EMP) a Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED svetla pre osvetlenie pracovného prostredia a akumulátorový ukazovateľ stavu nabitia.**
- **Viacstupňové nastavenie ťahovacieho momentu na presné skrutkovanie.**
- **Elektronická regulácia otáčok na presné navrtávanie a skrutkovanie.**
- **Softgrip.**

Špičkový pomer výkonu a hmotnosti s ťahovacím momentom až 20 Nm na výkonné skrutkovanie pri malej hmotnosti a najmensej dĺžke hlavy 163 mm.

Dlhá živostnosť vďaka **bezkefovému EC**.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjačky a L-BOXX.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851 – 073866.

Technický opis

Napätie akumulátora	12 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 12 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	19 mm
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	0 - 10 mm
maximálne vibrácie podľa EN	<1,9 m/s ²
Rozsah otáčok 1. stupeň	0 - 400 min ⁻¹
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálny krútiaci moment mäkký	15 Nm
Rozsah otáčok 2. stupeň	0 - 1750 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	10 mm
Kapacita akumulátora	3 Ah
Označenie výrobcu	GSR 12V-35
Konštrukcia motora	bezkefový motor
typické použitie	Strong
Hmotnosť	0,8 kg
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
maximálny krútiaci moment tvrdý	30 Nm
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Víťací skrutkovač
USP1	12V
USP2	Bezkefový motor, v L-Boxx

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ GAL1240	073866 GAL1240
Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B12	073855 B12