

Pracovná plošina pre vysokozdvížny vozík, Typ: 1040X835



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	919981 1040X835
GTIN	4052462053540
Trieda položky	94B

Popis

Prevedenie:

Stabilná ocelová konštrukcia z rúry kruhového prierezu s ochranou proti pádu, vrátane 2 PSA viazacích prípravkov. Zadný panel z drôteného pletiva, protišmyková pracovná plošina. Uchytenie s vidlicovým vozíkom na širokej strane. Kolíková poistka zabraňuje skĺznutiu vidlíc. S pozinkovaným stojanom na náradie. Výška parapetu 1,10 m. Odstavná plocha 740 x 740 mm.

Použitie:

Pre bezpečnú prácu pri opravách a údržbe na vysoko umiestnených častiach budovy, stropnom osvetlení atď.

Norma:

TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) 208-031.

Povrchová úprava farby:

Žlto-oranžová RAL 2000 **lakovaná**.

Upozornenie:

Pri použití pracovných plošín s vidlicovým vozíkom dodržiavajte predpisy danej krajiny. Vhodné pracovné plošiny pre krajiny Rakúsko (s certifikátom TÜV Austria) a Belgicko na požiadanie.

Technický opis

Hmotnosť	61 kg
Šírka	835 mm
Osi vjazdu Rozmer D	80 mm
Osi vjazdu Rozmer A	200 mm
Nosnosť	240 kg
Hĺbka	1040 mm
Osi vjazdu Vzdialenosť A	280 mm
Výška	2000 mm
Odstavná plocha Šírka	740 mm
Odstavná plocha Hĺbka	740 mm
Druh produktu	Pracovná plošina