

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 8/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260014 8/06
GTIN	4045197797520
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 1
Veľkosť doštičiek	6 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	8 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Veľkosť stopky	8 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Držiak ISO-kód	SCACR/L 0808M06
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	8 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Upínacia skrutka Typ 1

269021 1

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500