

Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/11 mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260905 12/11 |
| GTIN | 4045197798046 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|---|---------------------------------|
| Držiak ISO-kód | STJCR/L 1212M11 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269021 1 |
| vhodná otočná rezná platnička | TC.. 1102.. |
| Celková dĺžka L | 150 mm |
| Funkčná šírka L ₄ | 12 mm |
| Veľkosť stopky | 12 mm |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 16 mm |
| Veľkosť doštičiek | 11 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Uhol nastavenia k | 93 Stupeň |
| Použitie | Čelné sústruženie |
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7 | 674248 TX7 |
| Upínacia skrutka Typ 1 | 269021 1 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |