

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261315 16/11
GTIN	4045197798152
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	SVACR/L 1616M11
Dĺžka hlavy L ₁	26 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 1
Funkčná šírka L ₄	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200

659957 200