

**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261315 16/16
GTIN	4045197798176
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Celková dĺžka L	150 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Veľkosť doštičiek	16 mm
Držiak ISO-kód	SVACR/L 1616M16
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 2
Veľkosť stopky	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500