



## Infračervený teplomer, Typ: T1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474012 T1
GTIN	4029547011689
Trieda položky	47B

### Popis

#### Prevedenie:

Rýchle bezkontaktné meranie aj na väčšie vzdialenosti.

- **Displej: hodnoty min./max.**
- **Monitorovanie hraničných hodnôt s optickou a akustickou signalizáciou.**
- **Malé a praktické s osvetleným displejom.**
- **Rýchle meranie: 2 merania/s.**

#### Rozsah balenia:

Vrátane skúšobného protokolu a 1× batérie č. 081561 veľ. 6LR61.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Ochranné puzdro č. 474029.

### Technický opis

Najväčšia prípustná chyba (0,1 až 400 °C)	±1,5 alebo ±1,5 % z nameranej hodnoty °C
Hmotnosť	200 g
Optika	10: 1

Emisivita nastaviteľná	0,1 - 1
Šírka	38 mm
Rozsah merania	-30 - 400 °C
Výška	190 mm
Najväčšia prípustná chyba (-30 až 0 °C)	±2 alebo ±2 % z nameranej hodnoty °C
Rozlíšenie infračervené	0,1 °C
Dĺžka	75 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 6LR61
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kalibrácia	I5
Druh produktu	Teplomer

## Služby

KalibráciaInfračervený teplomer Typ A	027600 A
---------------------------------------	----------

## Príslušenstvo

Kožené ochranné púzdro	474029
------------------------	--------