

**Pneumatický uhlový rázový uťahovák kompaktný, Typ: 7737****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	079200 7737
GTIN	015451761158
Trieda položky	03R

Popis**Prevedenie:**

Kompaktný, výkonný uhlový rázový uťahovák s hliníkovým krytom. Veľmi plochá konštrukcia. Prepínanie jednou rukou a **odolný rázový mechanizmus s jedným kladivom**.

Technický opis

Hmotnosť	1,12 kg
maximálne otáčky	9000 min ⁻¹
maximálny Ø skrutiek (8,8-12,9)	M20
Rozsah krútiaceho momentu	34 - 224 Nm
maximálna potreba vzduchu	703,8 l/min
Pracovná hlučnosť	93 dB(A)
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
Upínač nástrojov Rozmery	1/2 palec
Upínač nástrojov Profil pohonu	Štvorhran
maximálne vibrácie podľa EN	10,3 m/s ²
Dĺžka	240 mm
Označenie výrobcu	7737

Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	NPT
Druh produktu	Skrutkovač