

PRYOR**Sada vyrážačov písmen, 26-dielna Dotstress A - Z, Výška písma: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085442 6
GTIN	5022044018266
Trieda položky	08W

Popis

Prevedenie:

Ručné razidlá Lowstress Dotstress bodkované so zaobleným rytím, plocha materiálu je pri razení vystavená menšiemu zaťaženiu. Z húževnatej ocele s obzvlášť presným strojným rytím a s obmedzením hĺbky; presne centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hĺbky. Zušľachtenie nárazovej hlavy pre vysokú bezpečnosť práce. Balené v plastických krabičkách. Normálne písmo; tzn. že vyrazený znak je možné na obrobku priamo čítať. Vysoko výkonné presné razidlo, chemicky poniklované, najvyššia životnosť.

Použitie:

Na označovanie rôznych materiálov, s pevnosťou do 1200 N/mm².

Náhradný diel:

Jednotlivé vyrážače pod č. 085411 veľ. výšky písma / číslice, napr. č.085411 veľ.3/1. Jednotlivé vyrážače písmen pod č.085431 veľ. výšky písma / znakov, napr. č. 085431 veľ. 3/A.

Upozornenie:

Na dopyt sa dodávajú ďalšie ručné a strojné razidlá všetkého druhu, ako napr. razidlá s firemnými logami, podľa zadania.

Technický opis

Hrúbka stopky	9,5
Celková dĺžka	70 mm

Druh produktu

Držiak ručného razidla

Príslušenstvo

Držiak razidla, Typ: GRIP

085475 GRIP