

**Výkyvná dosadacia plocha rovná, vonkajší závit, Závit M: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370055 M12
GTIN	2050001879455
Trieda položky	37K

**Popis****Prevedenie:**

- **Teleso z kalenej oceli a fosfátovanej.**
- **Gulička zaistená proti pretáčaniu.**

Gulička z ocele pre guľčkové ložiská.

S vonkajším závitom.

**Použitie:**

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

**Upozornenie:**

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085 – 370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

**Technický opis**

Vonkajší Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
Dĺžka l	18 mm
Vonkajší Ø D	20 mm
Závit M	M12

Dĺžka goliera L <sub>2</sub>	12 mm
maximálne zaťaženie (statické)	25 kN
Druh produktu	Výkyvná dosadacia plocha