



Krimpovacie kliešte DigiCrimp so štyrmi trňmi, 2K-zložkové rukoväte, Typ: 0,5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	729530 0,5
GTIN	4049002056956
Trieda položky	73T

Popis

Prevedenie:

Spoločné krimpovanie vďaka nútenému blokovaniu a synchronnému posuvu krimpovacích trňov.

Posuv krimpovacieho trňa je možné nastaviť v krokoch po 0,01 mm a digitálne načítať (nastavené v mm a palcoch). Kontrola základného nastavenia pomocou priloženého skúšobného kolíka. S funkciou opätovnej kalibrácie. Elektronické monitorovanie opotrebovania s výstražnou funkciou. S možnosťou spustenia funkcie nastavení. S možnosťou použitia na zariadení na nastavenie polohy obežnej dráhy a MIL.

Použitie:

Pre sústružené kolíkové a zásuvkové kontakty s krimpovacou geometriou analogickou k MIL.

Rozsah balenia:

Krimpovacie kliešte so štyrmi trňmi v kufri.

Technický opis

Celková dĺžka	175 mm
pre prierez vodiča	0,03 - 0,5 mm ²
Označenie výrobcu	DigiCrimp
prítomné vynútené uzamknutie	áno

digitálny displej	áno
Druh produktu	Krimpovacie kliešte