

HOLEX**Prvok Weldon s vyrovnáním, dlhý, Pre menovité Ø d: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	335725 12
GTIN	4045197801555
Trieda položky	32P

Popis**Prevedenie:**

Cylindrický držiak vytvrdený a vybrúsený s **rýchlospojkou**. Vnútorňý štvorhran na uchytenie závitníka, príp. prenos krútiaceho momentu. Upínací mechanizmus zabráni vytiahnutiu závitníka. Vyrovnávanie ťahu/tlaku o vždy 0,2 mm pomocou vyrovnávacieho prvku. Upnutie Weldonovho prvku buď cez unášaciu plochu alebo vyrovnávací prvok.

Výhoda:

- **Cenovo lákavé riešenie.**
- **Stabilné, úzke prevedenie.**
- **Variácie upínacích dĺžok, príp. dĺžok vyloženia.**

Použitie:

Na upínanie závitníka a pod. do skľučovadla Weldon.

Zvláštne príslušenstvo:

Vyrovnávací prvok č. 335730.

Upozornenie:

Funkcia minimálneho vyrovnania **len** v kombinácii s č. 300415 a 335730. V prípade štandardného Weldonovho skľučovadla k dispozícii len pevné napätie, pozri č. 335740.

Technický opis

Vonkajší Ø D	20 mm
Rozsah upínania d	12 mm
Dráha prestavenia V	10 mm
Dĺžka výčnelku A	152 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

